



- | 在地商品 | 台灣設計、台灣製造、台灣服務
- | 有效除菌 | 經SGS驗證抑菌率達99.999%
- | 責任保固 | 五年保固+2000萬商品責任險
- | 創新研發 | 中華民國及多項國外專利
- | 商品特點 | 有效、耐用、安全、美觀



三合一圖書除菌機

臭氧+光觸媒 輔助紫外線



HUV_C01系列微電腦智慧型除菌服務

立體氣旋帶動下方臭氧進入書口
三燈橫置直接投光於書本各面向
通用：教具、文件、AR 眼鏡...



3V HyperVision 帶回乾淨的圖書

Sterilizer for Books

主要功能

外表：採3V三燈受光方式，提供書本各面向有效而均勻的UV-C光波除菌劑量(K值)

內頁：以3D立體氣旋將下方合格臭氧(O_3)導入書口，輔助除菌

商品特色

外觀圓順
機構靈巧

OA色系，R角圓順，專為圖書館氛圍設計。

善用有限空間，可同時處理6冊書刊(最佳化)；清潔保養或更換燈管，不需五金工具。

光源環繞
內外除菌

專利設計多燈管大功率超強立體交叉360°照射，物品可得到最多直接受光面。

多面向同步除菌效果經SGS驗證；光觸媒除菌效果經國立台北科技大學產學合作驗證。

貼心照明
極簡介面

開門自動LED照明，關門單鍵啟動除菌，不會增加館員工作負擔。

除菌中自動進行倒數計秒數位LED高對比顯示，等待時間一目瞭然。

智能機電
安全防呆

主動增加待機後暖機所需秒數；完成後自動發出提示聲音，確保有效而優雅D.I.Y。

除菌中機門被打開，紫外線自動斷電消失；同時將計秒歸零，重新待機。



國家衛生研究院圖書館



中華民國僑務委員會





三燈投射・六面充份受光

石英托盤・滲水無憂

單張文件・行政文書

幼教玩具・器皿設備



多功多樣・靈活應用

醫圖首選

有效・醫院知道



為什麼醫院紛紛選擇卓眾紫外線淨化設備？

醫院皆設有感染控制機構，不乏專家學者，對於滅菌設備的要求，遠遠高於一般圖書館的標準。

依據臺灣感染控制學會研究文獻：採用紫外線殺菌光為任何器物除菌，必須讓受光物各面向直接承受到每平方公分一定的強度和照射時間($\mu\text{ws}/\text{cm}^2$)，且劑量須高於目標菌種的耐受度。

卓眾圖書除菌機是完全遵循學術單位的要求來設計商品，能提供閱聽大眾自行DIY操作，完成確實有效的除菌，且安全無虞。

您可以在下列醫院或醫護專校使用3V除菌機：

臺大醫院・臺大兒童醫院・臺大癌醫，陽明交大附醫・國軍花蓮總醫院・臺中榮總・中醫大兒醫・中醫大附醫・馬偕醫院・恩主公醫院・花蓮慈濟・亞東醫院・大林慈濟・

彰基兒醫・萬芳醫院・中醫大・華醫・仁德醫專・嘉藥・長庚大學・長庚科大・崇仁醫專・國北護・大同醫院・博愛醫院文柱石家庭多元智能中心(香港)。



關心愛書人健康

感謝下列代表用戶嚴選採用

國家衛生研究院・國家兩廳院・國立臺灣文學館・國立故宮南院
香港公共圖書館・台北駐香港經濟文化辦事處・台中等各縣市文化局
國防部圖・國臺圖・國資圖・國美館・科博館・大墩・大東各藝文中心
台北市圖・新北市圖・彰化縣圖・高市圖・花蓮縣圖及各地鄉鎮圖書館
高市社會局・北市環保局・經濟部智財局・行政院經建會等政府圖書館
交大・海大・宜大・嘉大・警大・中山大・國防大・東華大・中國醫大
南藝大・北藝大・金門大・台東大學・香港科大・浸大等各大專圖書館

操作 1 2 3




1. 開門放書呈V字型



2. 單鍵除菌




3. 取書後關門



六面受光示意圖



氣旋式光波除菌示意



臭氧・光觸媒流向

功能/規格

型號	HUV-C0142		HUV-C0142+		HUV-C0142AR		HUV-C0142H			
用途	圖書(紫外線)		圖書(三合一)		教具(AR)		教具(石英防水)			
燈具數	3燈(42W)		3燈(42W)		3燈(42W)		3燈(42W)			
尺寸	桌上型機身(可搬運)				W:47cm / H:59cm / D:36cm					
材質	門框/基座/手把		抗UV ABS聚合絕緣材質							
	ㄇ型箱體/門板		高張力鋼板0A色系粉體烤漆							
	間隔器/主體		不鏽鋼U型間隔器/背板		不鏽鋼U型間隔器/背板		三對式七波浪/背板		三對式七波浪/背板	
	底盤形態		不鏽鋼波浪底網		不鏽鋼波浪底網		不鏽鋼波浪底網		不鏽鋼石英防水盤	
	箱體內部反射板		超鏡面不鏽鋼							
	窺視窗		光學PC濾鏡(紫外線零透光)							
	數位顯示		倒數數位計秒視窗：高亮度發光二極體(LED)							
抑菌說明	除菌光源		紫外線光波段中最具殺菌效果之UV-C(λ=253.7)							
	抑菌原理		利用UV-C光波直接摧毀物品表面微生物之DNA or RNA；臭氧O ₃ 由下方燈管近接物品，深入內部除菌							
	抑菌能力		99.999%以上(30秒內)							
	驗證菌種		大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、等(附第三公正單位針對_消滅圖書等器物表面抑菌率報告)							
	除菌容量		六冊(A4至8開)		六冊(A4至8開)		不限		不限	
			(視物件外形彈性應用，以不交互遮蔽，保持各面向都能充分曝光除菌為原則擺置)							
電器規格	額定電源		AC110V/60Hz，1.6A		AC110V/60Hz，2.5A		AC110V/60Hz，1.6A		AC110V/60Hz，1.6A	
	照明元件		內建開門自動照明用LED排燈							
	數位顯示		顯示板(視窗)為LED高對比半導體元件，W3.5cm / H1.8cm							
	電源啓動		機身背面具總電源開關及保險絲座							
	智能設計		微電腦程式控制，主動增補待機後暖機啓動所需除菌秒數(UV-C劑量)，並即時顯示於數位顯示板							
	政策彈性		可依疫情緩急配合政策調整除菌基準秒數自20至95秒							
	燈具配置		16W+16W+10W(臭氧濃度低於0.06ppm)							
	風扇配置		下後方一組橫流扇向上吹；上前方2組軸流扇向下吹，形成氣旋，帶動正下方臭氧進入物品縫隙							
功能介面	單鍵啓動		採單一按鍵設計，啓動後依所見秒數開始倒數計秒							
	即時顯示		微電腦程式控制，除菌前顯示即將除菌秒數，除菌中顯示倒數剩餘秒數							
	照明輔助		開門擺置物件時，自動感應LED燈充分照明							
	安全防呆		除菌中異常開啓機門，瞬間自動中斷紫外線，電源切換為LED照明；若電流過載時自動全機斷電							
	保養簡易		不論清潔保養、更換燈管、查看除菌機使用次數、調整除菌基準秒數，皆不需使用五金工具							
	提示鳴響		可自行設定(或解除)除菌完成後，是否需自動發出提示聲響，讀者不需一直緊盯視窗							
	累積計數		自動累計及顯示除菌啓用次數							
安全保障	產品責任		商品已投保2000萬產品責任險，且依法於機身標示廠牌、型號、生產地、服務電話等資訊							
	保固服務		中華民國台灣製造，提供五年完全免費保固服務(含燈管等耗材)							

註：另有2燈型號(HUV_C0126G)可配合各專案需求訂製功能與零組件



卓眾閱聽媒體
淨化品保服務

www.hyper.com.tw

卓眾視聽科技股份有限公司
電話: 02-27120400 傳真: 02-27136671
地址: 105台北市健康路三巷四號1樓

